

品番：EA905DK-22A

品名：1.8m 作業台(移動式アルミ製)



販売価格	233,000円(税抜)／256,300円(税込)		
カタログ価格	233,000円(税抜)／256,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



最大使用荷重
150kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	WTF-12A
段数	1段セット	最大使用荷重	150kg
天板高さ	1.70m	全高	2.8m
本体設置寸法	0.83×1.76m	作業床サイズ	0.55×1.41m
重量	37.7kg	支柱径	φ40mm
キャスター	車輪径: φ125mm 最大使用質量: 80kg(1車輪あたり)		
屋内外兼用			
アルミ合金製			
組立式			
キャスター付(ストッパー付)			
1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。			
収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.