

品番：EA905EE-1A

品名：0.66m/3段 脚立(広がり防止ストラップ°付)



販売価格	18,900円(税抜)／ 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/02/13 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重
170kg

仕様

天板高さ(m)	0.66	段数	3
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	470×190×740	設置寸法(W)×(D)mm	470×660
重量(kg)	5.22	最大使用荷重	170kg
天板サイズ	190×360mm	踏みざん幅	75mm
材質	グラスファイバー		
持ち上げるだけで広がり防止ストラップが開閉し設置が簡単			
フルボックス型ステップで両側からの昇り降り・またぎ作業が安定			
固い面やすり減った面にも確実に設置できる大型脚			
【クイックセットアップ】 脚立最上段を持ち上げるだけで、脚と同時に2本のストラップが開閉する為設置が簡単です。従来品のような開き止め金具をかける手間がありません。			
【フルボックス型ステップ】 左右どちら側からでも昇り降りしやすいフルボックス型ステップを装備。 天板部分もステップを分割して設置して幅を広く持たせているため、最上段に立つ作業も安定します。			

【またぎ作業】

脚立をまたいだ状態での作業がしやすい設計で、作業方向も楽に変更できます。
(ステップ幅:360mmの為靴のサイズによっては作業性が変わります)

【大型脚】

滑りにくく耐久性に優れた大型の脚により、固い地面やすり減った面にも確実に設置できます。

【非導電性】

耐久性のあるグラスファイバー製で非導電性の為、電気周りでの作業も安全に行えます。

【軽量】

5.22kgという軽さで持ち運びが簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.