


品番：EA905MD-2B

品名：1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,000円(税抜) / 61,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,000円(税抜) / 61,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 09:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1775ページ | | |



最大使用荷重
120kg

仕様

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----|------------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | VSSR-270H |
| 最大使用荷重 | 120kg | 全長 | 1.56~2.70m |
| 重量 | 10.6kg | 幅 | 276mm |
| アルミ合金製 | | | |
| 2点支持 | | | |
| 両面使用可能 | | | |
| 30mmピッチで伸縮自在 | | | |
| 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.