

品番：EA905ME-100

品名：0.64-0.95m 足場(アルミ製)



販売価格	69,800円(税抜) / 76,780円(税込)		
カタログ価格	69,800円(税抜) / 76,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 19:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重  
150kg



使いやすく拡張性に優れた多機能足場

#### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	CSR100
最大使用荷重	150kgf	天板高さ	0.64~0.95m
天板サイズ	1300×400mm	折りたたみサイズ	529(W)×1395(D)×122(H)mm
設置寸法	529~586(W)×1721~1889(D) mm	踏みざん幅	43mm
段数	3段	重量	11.5kg

仮設工業会認定品

アルミ合金製

各伸縮脚は25mmピッチで調整可能

天板両端に転落予防プレート付

凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます

ロック操作部は安全カバーを採用  
蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます

確実に固定できる貫通ロック方式により、コンクリート等の付着時のメンテナンスも簡単に行えます。

開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触

突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました

支柱の基本は口パイプ構造  
軽量と剛性の両立が図られています

踏みざんは端部と支柱を面密着させ補強部材を施した堅固な設計

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA905ME-100A</p> <p><b>コメント</b> 0.73-1.13m/3段/手がかり棒4本付</p>
---	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.