

品番：EA905MR-1

品名：0.70-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 52,800円(税抜) / 58,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,800円(税抜) / 58,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2025/12/16 20:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1824ページ | | |



最大使用荷重
100kg

波板スレート屋根工事における墜落災害の防止に

仕様

| | | | |
|--------|--------------------|----|------------|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 全長 | 700~1200mm |
| 長さ調整 | 700mm・950mm・1200mm | 幅 | 306mm |
| 重量 | 3.6kg | | |

アルミ合金製

本品は労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等踏抜き防止のために開発。

スレート屋根、天井裏での作業に使用可能。

足場板の裏面に溝を設けており、スレート屋根のボルトに設置できます。

表面は滑り止め効果のあるアンチスキッドテープを採用。

長さ700、950、1200mmと250mmピッチで調節可能。

幅は300mmの幅広設計。(親306mm、子302mm)

軽量のため2枚1組として持ち運び可能

収納状態がコンパクトなため、内線工事車両やバケット車に常設でも邪魔になりません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.