


品番：EA910EF-26.0

品名：26.0cm 静電気帯電防止作業靴



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	足
カタログページ	0706ページ		



仕様

メーカー	ミツウマ	商品名	セーフテック PW7050
サイズ	26.0cm	カラー	ホワイト (ソール: ホワイト×グリーン)
耐圧迫性荷重	10kN	材質	ソール: PU二層 アッパー: PU人工皮革 先芯: 樹脂製
重量	約740g(両足)		

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴

一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなどに

アウトソールを硬く、ミッドソールを柔らかくした二層構造のポリウレタン底搭載。
軽量で柔軟性があり、クッション性・耐摩耗性に優れています。

甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れたウレタン人工皮革を採用。

指先の圧迫感にも配慮した樹脂製先芯(JIS T8101S級相当)を搭載、爪先をしっかり保護します。

洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。)

静電気帯電防止性能: JIS T8103準拠 (0.1MΩ ≤ R ≤ 100MΩ)

日本製

代替品



品番 EA910EA-26A

コメント 変更点:デザイン、重量など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.