

品番：EA911AE-27

品名：10x10m 防災シート



販売価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜) / 37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2469ページ		



作業現場の安全確保に

仕様

サイズ	10×10m	厚み	0.25mm
ハトメ	ピッチ:450P 数:80個 内径:約10mm	組織	ラッセル編み
引張強度	縦:546N/5cm 横:529N/5cm	伸度	縦:20.8% 横:20.7%
引裂強度	縦:35.2N/5cm 横:25.6N/5cm	繊維	縦、横:200デニール
密度	縦:18本/インチ 横:12本/インチ	材質	ポリエステル
重量	約32kg	入数	1枚
耐熱温度	45℃ ※防災シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。		

防災認定品

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために適したシートです。

特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。

防災シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

メッシュでないので風、水を通さないので屋外の足場に最適です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.