

品番：EA913AE-22

品名：500ml コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ)



販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/12 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2506ページ		



仕様

メーカー	パネフリ工業	容量	500ml
成分	乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)	対象物	ゼニゴケ専用
効果発現まで	2~3日	散布面積	約30㎡(1本あたり)
使用方法	<ul style="list-style-type: none">本品1に対し水9を加え、よくかき混ぜて10倍の希釈液を作ります。濃縮液のまま使用しないでください。ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷり散布し、そのまま放置します。散布して2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。緑色が少なくなってきたら枯れ始めたしるしです。(変化が見られない場合は再度散布してください)10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後、自然に分解されていきます。	希釈例	<ul style="list-style-type: none">コケそうじゼニゴケ専用濃縮液 100ml:水900mlコケそうじゼニゴケ専用濃縮液 200ml:水1800mlコケそうじゼニゴケ専用濃縮液 300ml:水2700mlコケそうじゼニゴケ専用濃縮液 400ml:水3600mlコケそうじゼニゴケ専用濃縮液 500ml:水4500ml

外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。

コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。

化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。

コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。

お庭まわりや、駐車場等の広い範囲に使える濃縮タイプです。5～10倍希釈液を作り、ハンドスプレーや噴射器などを使って散布します。

非農耕地専用

駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤です。

代替品



品番 EA913AE-23

コメント 同 2.0L

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.