

品番：EA913VG-50

品名：680x305x190mm ゴトク



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/13 17:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2449ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------|---------|-----------|
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UG-3260 |
| サイズ(mm) | 本体:680×305×190 ゴトク:525×305 | 線径 | φ7mm |
| 重量(kg) | 2.3(セット) | 材質 | 鉄(焼付塗装) |
| 耐荷重 | 20kg | 取付可能サイズ | 奥行500mm以内 |

脚を外せば焚火台やBBQグリルでダッチオープンやスキレットを使うためのゴトクになります。

25cmまでのダッチオープンが使用できます。

焚火でダッチオープンやスキレットを並べて使う際に便利なワイドタイプの脚付ゴトク

奥行き500mm以内のバーベキューコンロに取付可能です。

※バーベキューコンロや焚火台の形状・サイズなどにより、取り付けできない場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.