

品番：EA913VM-29B

品名：240mm/ 6.0L 両手鍋(ステン製)



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/02 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	ツヴァイリングJ.A.ヘンケルス	型番	40583-240
シリーズ	ヘンケルス(HENCKELS)	容量	6.0L
直径	240mm(外寸:255mm)	深さ	138mm
重量	8200g	材質	本体:18-10ステンレススチール 底:18-0ステンレススチール ハンドル:シリコン+18-10ステンレススチール ふた:強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
対応熱源	IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン	表面仕上げ	サテン加工
底構造	カプセル構造	オープン対応	○
電磁調理器IH200V対応			
食洗器使用可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.