

品番：EA913VR-12A

品名：[6点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)



販売価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)			
カタログ価格	11,200円(税抜)／12,320円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 15:24現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ISN-SE6
材質	【フライパン・なべ・エッグパン】表面加工／内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工、材質／本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具 強化の種類:前面物理強化 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃) 【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃) 樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 金属部:ステンレス鋼 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)	セット内容	【フライパン】 寸法:約26cm 満水容量:約2.7L 直径27.3×高さ約6.1cm / 約707g 底の厚さ:3.0mm(はり底含む) 【鍋】 寸法:約20cm 満水容量:約2.8L 直径21.3×高さ約9.5cm / 約580g 底の厚さ:3.0mm(はり底含む) 【エッグパン】 寸法:約20×13cm 満水容量:約1.2L 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H)cm / 約420g 底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】 寸法:20cm 直径約21.7×高さ約4.4cm/約420g 【PEシールふた】 寸法:20cm 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g 【マルチハンドル】 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約200g
商品パッケージサイズ	296(W)×282(D)×174mm(H)	商品パッケージサイズ重	2950g

	量	
ガス火、IH対応		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.