

品番：EA913VR-13A

品名：[9点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)



販売価格	16,500円(税抜)／ 18,150円(税込)			
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/26 23:41現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ISN-SE9
セット内容	・フライパン…容量2.7L 直径26cm 深さ61mm ・鍋…容量1.5L 直径16cm 深さ80mm ・鍋…容量2.6L 直径20cm 深さ95mm ・エッグパン…容量1.3L サイズ235×150×53mm ・ガラスふた16cm ・ガラスふた20cm ・PEシールふた16cm ・PEシールふた20cm ・マルチハンドル	材質	【フライパン・なべ】 表面加工／内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工 材質／本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm) はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【エッグパン】 表面加工／内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工 材質／本体:アルミニウム合金(底の厚さ5.0mm) はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 【ガラスふた】 ふた本体:強化ガラス(全面物理強化) ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEシールふた】 ポリエチレン(耐熱温度80℃) 【マルチハンドル】 樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃) 樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 金属部:ステンレス鋼 ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃)

直火・IH対応
ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく、丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。
ハンドルが取れるので、調理・食卓・保存を一台ででき、重ねて収納もできます。
内側はマーブル調のデザイン、外側のカラーはホワイトです。
IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オープン・その他の電気ヒーター対応
※電子レンジでは使用できません。

代替品

	品番	EA913VR-14B
	コメント	12点組(IH対応)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.