

品番：EA913VR-42B

品名：[9点組] 鍋・フライパンセット



販売価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜) / 21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CCRC-9S
セット内容	<ul style="list-style-type: none"> ・フライパン: 容量1.4L・2.8L、直径200mm・260mm、深さ560mm・630mm ・なべ: 容量1.5L・2.7L、直径160mm・200mm、深さ860mm・960mm ・ガラスふた: 160mm・200mm ・PEシールふた: 160mm・200mm ・マルチハンドル ・シリコンなべ敷き 	材質	<p>【フライパン・なべ】表面加工/内側・外側: セラミック塗装加工、材質/本体: アルミニウム合金(底の厚さ4.3mm)、はり底: ステンレス鋼(クロム16%) (厚さ0.5mm)</p> <p>【ガラスふた】ふた本体: 強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部: シリコン樹脂(耐熱温度220℃)</p> <p>【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)</p> <p>【マルチハンドル】樹脂上部: ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、樹脂下部: フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部: ステンレス鋼、ゴム部: シリコン樹脂(耐熱温度220℃)</p> <p>【シリコンなべ敷き】シリコン樹脂(耐熱温度220℃)</p>
重量	フライパン20cm: 495g、26cm: 825g なべ16cm: 510g、18cm: 675g、 マルチハンドル: 200g	カラー	グレージュ

セラミックコーティングから放出される遠赤外線の効果で芯まで過熱

遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。

料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。

ハンドルが取り外せるので、収納場所にも困りません。

そのままオープンに入れて調理することもできます。

内面は料理が映えるクリーム色です。

調理面の耐摩耗試験を70万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。

調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。

鍋は冷蔵庫へそのまま保存できます。

保存時に便利なPEシールふた付きです。

使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。

代替品

	<p>品番 EA913VR-14B</p> <p>コメント 12点組 鍋・フライパンセット(IH対応)</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.