

品番：EA913VR-51

品名：370x160x68mm エッグパン(IH対応)



販売価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
カタログ価格	2,640円(税抜) / 2,904円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	NTL-EGMO
サイズ	370×160×68(H)mm	内寸	150×180mm
調理面の深さ	40mm	満水容量	0.8L
重量	470g	表面加工	内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外側:セラミック塗膜加工
材質	本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) (底の厚さ/3.0mm はり底を含む) ハンドル:フェノール樹脂(耐熱温度 140℃)	対応熱源	IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・そ の他の電気ヒーター対応 (※電子レンジ、オープンでは使用でき ません。)
カラー	グレイッシュモカ		

IH・ガス火対応

軽量で使いやすく扱いやすいフライパン

軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。

ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。

ナチュラルカラーと木目調のハンドル、内側のマーブル模様で、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。

有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.