

品番：EA913YH-6E

品名：2100x 960x315mm ベッド(折畳式)



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 17:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッド

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	OTB-TRR
※注意※	【お客様組立品】	サイズ	960(W)×2100(D)×315(H)mm
重量	23kg	材質	パイプ: 金属(鋼) (エポキシ樹脂塗装) マット: ウレタンフォーム、合板 側地: ポリエステル
収納時サイズ	960(W)×345(D)×1085(H)mm	マットレスサイズ	899(W)×1999(D)×76(H)mm
マットの厚さ	76mm	マット面までの高さ	315mm
ベッド下高さ	205mm	耐荷重	90kg
リクライニング段数	14段		

低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポート
厚さ約8cm、体圧分散性に優れた低反発ウレタンマットレス。
よりフィット感を高めるため、かたさの異なるウレタンを2種使用。

指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮。

ベッドが浮き上がるのを防止するストッパーピン付き。

背もたれは14段階リクライニング可能(※フラットな状態が1段階目となります)

折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付き。

サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。

移動に便利なキャスター付き(足元2か所がロック付き)

※布団やマットレスと組み合わせてお使いください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.