

品番：EA915DC-52

品名：1830x1830x2130mm ワークテント(青)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,800円(税抜) / 26,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 46 (2026/06/13 20:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0226ページ2441ページ | | |



「カンタン設営30秒」ポンッと広がるポップアップ式ワークテント!

360°反射線入りでぐるっと安全!暑い日寒い日はもちろん、夜間や悪天候時にも最適です

仕様

| | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| 材質 | テント: ポリエステル(撥水加工)、 ワイヤー: スチール+PVC | 使用時サイズ | 1830(W)×1830(D)×2130(H)mm |
| 収納時サイズ | φ1000×100(H)mm | 入口サイズ | 約1250(W)×1750(H)mm |
| 重量 | 6.7kg | ダクト穴径 | φ280mm |

「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンッと広がるポップアップ式

1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利

暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。

オープン底

正面以外の3面にメッシュ窓付

後面下部にダクト通し用穴あり

夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」

正面はフック取付式出入口幕付属

底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)

代替品



品番 EA915DC-52A

コメント 入口開閉方法の変更、性能向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.