

品番：EA915DC-52

品名：1830x1830x2130mm ワークテント(青)



販売価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
カタログ価格	23,800円(税抜) / 26,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/04/26 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0226ページ2441ページ		



「カンタン設営30秒」ポンッと広がるポップアップ式ワークテント!

360°反射線入りでぐるっと安全!暑い日寒い日はもちろん、夜間や悪天候時にも最適です

仕様

材質	テント: ポリエステル(撥水加工)、 ワイヤー: スチール+PVC	使用時サイズ	1830(W)×1830(D)×2130(H)mm
収納時サイズ	φ1000×100(H)mm	入口サイズ	約1250(W)×1750(H)mm
重量	6.7kg	ダクト穴径	φ280mm

「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンッと広がるポップアップ式

1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利

暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。

オープン底

正面以外の3面にメッシュ窓付

後面下部にダクト通し用穴あり

夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」

正面はフック取付式出入口幕付属

底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)

代替品



品番 EA915DC-52A

コメント 入口開閉方法の変更、性能向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.