

品番：EA915DD-15

品名：ライフベスト (自動膨張式/腰巻)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 20,000円(税抜) / 22,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 02:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2458ページ                      |      |   |



#### 仕様

|     |                          |     |  |
|-----|--------------------------|-----|--|
| カラー | ブラック                     | サイズ | ウエスト70~100cm                               |
| 浮力  | 7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg) | 材質  | 生地:リサイクルポリエステル100%<br>300Dリップストップ オックス600D |
| 重量  | 約490g                    |     |  |

国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type A取得

水を検知すると自動的に膨らみます。(手動でも膨張可能)

ソパーウエストは細いスティック形状です。  
身体に触れる面積を減らした事により夏は涼しく長時間の着用を容易にします。

細いスティック形状にした事によってロッドワークも軽快で長時間のアクションも続ける事ができます。

ベルトは硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。  
また、フロントにアイテムを連結できる便利なDリング付

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮し、保管や持ち運ぶ為の収納袋として利用できます。

未使用のボンベが正しく装着されており、且つインジケーターがグリーンであれば、使用可能です。  
ボビン(スプール)が使用済みまたは、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。  
ボビン(スプール)の装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。

気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)の浮力を作り出します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.