品番: EA915EM-115

品名:ネッククーラー(PRO/バッテリーセット)



販売価格	10,900円 (税抜)/11,990円(税込)				
カタログ価 格	10,900円(税抜)/11,990円(税込)				
在庫数	最新在庫: 34 (2025/11/05 19:01現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					

















モデルチェンジ内容 25/07/01 次回入荷よりモバイルバッテリー仕様が順次MC(色:白→黒、ポート:USB-Ax2,microUSBx1→USB-Ax1,Type-Cx1) 1018

防水・耐衝撃というプロ仕様の頑丈ボディ

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKPNC22BK
仕様	モバイルバッテリー付	電源	専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リ チウムイオン)、モバイルバッテリー (10000mAh)
使用時間	専用バッテリー: ハイパワーモード約2時間 強モード約3時間 弱モード約4時間 モバイルバッテリー: 強モード約3時間30分 弱モード約7時間15分	サイズ	最小:約110×130×40(H)mm 最大:約215×210×40(H)mm
充電時間	専用バッテリー: 約4時間 モバイルバッテリー: 約4~5時間	重量	約300g(本体のみ)
首周り	約37~50cm	耐落下衝擊	170cm
防水性能	IPX5	材質	本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金
付属品	専用バッテリー、USB Type-Cケーブ		

ル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感

4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。

モードは3種類で、冷たさを選べます。

ハイパワー(外気温から-15 $^{\circ}$)・強(外気温から-13 $^{\circ}$)・弱(外気温から-9 $^{\circ}$)

落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。

バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。

IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造

作業の邪魔にならないコンパクトタイプ

市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。

代替品



品番 EA915EM-114 **コメント** バッテリー無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.