

品番：EA915EM-115

品名：ネッククーラー(PRO/バッテリーセット)



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/06/17 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2221ページ2489ページ		



モデルチェンジ内容 25/07/01 次回入荷よりモバイルバッテリー仕様が順次MC(色:白→黒、ポ-ト:USB-Ax2,microUSBx1→USB-Ax1,Type-Cx1) 1018

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKPNC22BK ※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネッククーラーPro R4	仕様	モバイルバッテリー付
サイズ	最小:約110×130×40(H)mm 最大:約215×210×40(H)mm	電源	専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リチウムイオン) モバイルバッテリー(10000mAh)
使用時間	専用バッテリー: ハイパワーモード約2時間 強モード約3時間 弱モード約4時間 モバイルバッテリー: 強モード約3時間30分 弱モード約7時間15分	充電時間	専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間
冷却プレート温度	イパワー:外気温より-10-15℃ 強モード:外気温より-8~-13℃	首周り	約37~50cm

	弱モード:外気温より-4~-9℃ ※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が上下します。		
耐落下衝撃	170cm	防水性能	IPX5
推奨使用環境	外気温35度以下 ※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなる ことがあります。	材質	本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金
重量	本体:約300g 専用バッテリー:約155g	付属品	モバイルバッテリー、専用バッテリー、 USB Type-Cケーブル(約120cm)、 落下防止ストラップ、取扱説明書

首にかけるだけで体感-15℃! 炎天下での仕事・猛暑対策に最適なネッククーラー

IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」が冷たさのヒミツ!  
水や冷却ジェルとは異なり、電気力で冷たさが持続します。

4つのペルチェ冷却プレートで首まわりを広範囲強力冷却


専用のバッテリーで最長4時間使用可能。  
また、付属のモバイルバッテリーを使用すればより長い時間継続して使用できます。

バネにより様々な首のサイズ(37~50cm)に対応。  
さらに、落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。

バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。

モードは3種類で、冷たさを選べます。  
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにくず〜とひんやり感を得られます。  
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続せず〜と続きます。  
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA915EM-117</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認下さい</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.