

品番：EA915EM-116

品名：ネッククーラー(Lite/ブラック)



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 70 (2026/04/23 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	TKNC26SBK
商品名	ネッククーラーLite	サイズ	最小: 約130×67×45mm 最大: 約160×147×45mm
首周り	約370~500mm	電源	USB 5V 2.4A ※別売のモバイルバッテリーをご用意ください
温度	強モード: 外気温より-10~-17℃ 弱モード: 外気温より-5~-9℃ ゆらぎモード: 外気温より-5~-13℃ ※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。	使用時間	強モード: 約3時間半 弱モード: 約5時間半 ゆらぎモード: 約4時間 (※10,000mAh使用時)
推奨使用環境	外気温35℃以下 ※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が熱を持つことがあります。	材質	本体: ABS+PC、PA 冷却プレート: アルミニウム
重量	約140g	付属品	USB Type-Cケーブル(120cm)、取扱説明書

外気温から最大-17℃の冷却性能!
スイッチを入れてからわずか2秒で冷える冷却プレートで首元を冷やして素早くクールダウン

140gの軽量ボディで首への負担を気にせず、快適に過ごせます。

付属のUSBケーブルをモバイルバッテリー(別売)に繋ぐだけですぐに冷え、心地良い冷たさが長時間持続します。

ケーブルは取り回しやすく服の中にスッと隠せるので、動いても邪魔にならず見た目もスッキリ。

好みの位置に冷却プレートが当たるように、アーム部分は長さの調整ができます。

炎天下に最適な【強モード】、屋内で使いやすい【弱モード】に加え、冷たさに慣れるのを防ぐ実用新案取得の【ゆらぎモード】を搭載。強弱を自動で繰り返す独自の技術で、心地よいひんやり感を維持します。

静音設計で通勤・通学、ガーデニング、家事など色々なシーンに使えます。

※防水機能なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.