

品番 : EA915EM-120B

品名 : ネッククーラー(バッテリーセット)



販売価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
カタログ価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	DNC5010 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	ネッククーラー モバイルバッテリー	電源	USB、モバイルバッテリー
モード	5段階(静音・弱・中・強・パワー)	使用時間	パワー:約4時間 強:約5時間 中:約7時間 弱:約8時間 静音モード:約13時間
サイズ	195×110×60mm	首周り	最大約44cm(3L相当)
重量(g)	本体:180 バッテリー:245	材質	樹脂(ボディ)、アルミニウム(冷却版)
付属品	Type A to C 変換アダプター	充電時間	4~5時間(目安) ※使用する電源アダプター自体の性能(アンペア数)や急速充電かどうか等で充電時間が変わります。

ファンの風量は静音→弱→中→強→パワーの5段階に調節できます。

外気温から体感マイナス10度の清涼感

首にかけても重さを感じない質量180gの超軽量設計

首にフィットする開閉機構で年齢、性別を問わず使える

冷却プレート(ペルチェ素子)&小型高性能ファンで首周りから効率よくクールダウン

小型で静かな高性能ブラシレスモーターを搭載

取り回しやすい柔らかいコード

モバイルバッテリーとのセット品です。

代替品

	<p>品番 EA915EM-115 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.