


品番：EA915EM-261

品名：[フリー] ペルチェベスト(FREEZE TECH 氷撃+)



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 72 (2026/06/17 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	着
カタログページ	2221ページ2488ページ		



電源ONから10秒で冷却!

仕様

サイズ	フリー	材質	ポリエステル100%
身長(cm)	162~183	バスト(cm)	90~120
使用電池	充電式リチウムイオン、モバイルバッテリー	使用目安時間	(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 弱:6時間、中:4.5時間、強:3.5時間
表示方法	電源・温度切替(LED4色表示)スイッチ 電源ON・温度調整時(間欠:白/強:赤/中:青/弱:緑)	温度調整	4段階(間欠・強・中・弱)
バッテリー専用ポケット内寸	75(W)×30(D)×150(H)mm	付属品	冷感デバイス、USBコード

バッテリーは専用ポケットに入れ、USB端子コードを差し込むだけの簡単接続です。

「排熱ファン故障時自動電源OFF機能」、「異常電流検出時自動電源OFF機能」、「電源OFF時1分間排熱継続機能」付き

ストレッチ素材、ベルト調整可能で体にフィットします。

※モバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリー(出力:5V/2.4A以上、USB Type-A仕様)をご使用下さい。

※インナーとしての使用はお勧めできません。(熱がこもって排熱できないため、壊れる可能性があります)

※推奨するバッテリー容量は5,000mAh～10,000mAhです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.