

品番：EA915ET-111

品名：[フリー] 空調ペルチェベスト(冷蔵服)



販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/06/17 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	着
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKCV26SNVF
商品名	圧倒的に冷える「冷蔵服」	サイズ	フリー(M~LL)
胸囲	118cm	肩幅	48cm
着丈	68cm	重量	約800g
電源	USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A以上	消費電力	USB PD:約20W USB:約10W
風量	約43L/秒	モード	強モード・弱モード/ペルチェON、OFF
稼働時間	強:約3時間 弱:約7時間 ペルチェのみ:約7時間30分 ファンのみ:約5時間 (※PD対応モバイルバッテリー20,000mAh使用時)	冷却プレート温度	強:環境温度より-10~-15℃ 弱:環境温度より-5~-10℃ ペルチェのみ:環境温度より-15~-19℃ (※試験環境温度35℃)
使用推奨環境温度	20~35℃	ポケットサイズ	脇ポケット:間口160mm バッテリーポケット:縦135×高さ180mm
ケーブル長	約90mm	材質	布:ポリエステル100% チタン加工 ユニット部:ABS 冷却プレート:アルミニウム

特許取得済みの冷却プレートとファンで、熱くなった身体をW冷却

真夏の炎天下での屋外作業、現場作業の最強暑さ対策アイテム

完全排気システムにより熱気を効率よく外に排出します。

両サイドに配置した強力ファンが気化熱を利用し服の中の熱を奪います。

ペルチェ冷却プレートが身体に密着し強力で冷やします。

裏地に施したチタン加工で遮熱性が向上

ユニット・ファンは簡単に取り外して、ネットに入れて洗濯可能

PD (Universal Serial Bus Power Delivery) 対応

※モバイルバッテリーは別売です。

ページ下部「その他関連」を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.