

品番：EA915ET-11A

品名：送風ファン(風雅ヘルメット用フルセット)



販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 09:05現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	FH-AB18SEGW
セット内容	・清涼ファン(バンド付きファンユニット) ・リチウムイオン充電電池 ・ACアダプター ※ヘルメットはセット品に含まれません。	材質	本体:ABS樹脂
サイズ	本体:約165(W)×90(D)×140(H) mm	総重量	350g
バッテリー	容量:2850mAh(min) 入力電力/電流:DC5V/1A 出力電力/電流:DC3.7V/最大1.5A 充電コネクタ:USB Type-C 充電時間(目安):約6時間 目安可動時間:弱12時間、中8時間、 強5時間 (リチウムイオン充電電池使用時)	風速	弱3.1m/s、中4.1m/s、強4.8m/s
使用環境温度	0~40℃ (結露なきこと)		

#### 電基地対応

ヘルメット内に風を送り込むことで汗を気化して放熱します。  
体温調整で重要なのは頭を暑さから守ること。

脱水症状は頭が高温になって起こります。  
風雅ヘッドは業界トップクラスのパワー。  
炎天下や蒸した屋内作業から頭を守ります。

特長	・ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱 ・各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風 ・コンパクトな本体一体型風量コントローラー ・状況や体調によって風量を選べる3段切替式 ・丸1日送風できる小型・軽量バッテリー	適合ヘルメット	一般的なヘルメットに取付け可能ですが、ヘルメット後部のツバが←(19mm)→範囲に収まるものを使用してください。 (※全周に大きなツバがある、後部のツバが高いなど一部適合しない場合があります。)
注意事項	発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。 また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。 可動時間は諸条件により変わります。		
EA915ET-12(別売)を使用して、日よけと頬や首前方への風の循環が可能になります。			
EA915ET-13(別売)を使用して首元への効果的な送風が可能になります。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.