

品番：EA915RA-1

品名：50m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付)



販売価格	58,400円(税抜)／ 64,240円(税込)		
カタログ価格	58,400円(税抜)／64,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/27 13:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2520ページ		



品番	EA915RA-1
品名	50m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付)
仕様	チェーン: ステンレス(SUS316) ロープ: ポリエステル
重量(kg)	13.15
全長	50m
線径	7.9mm
ロープ径	14.2mm
使用荷重	1000kg
材質	チェーン: ステンレス(SUS316) ロープ: ポリエステル

品番	EA915RA-2
品名	66m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付)
仕様	チェーン: ステンレス(SUS316) ロープ: ポリエステル
重量(kg)	17.82
全長	66m
線径	7.9mm
ロープ径	14.2mm
使用荷重	1000kg
材質	チェーン: ステンレス(SUS316) ロープ: ポリエステル

耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット

仕様

チェーンサイズ	線径φ7.9mm×長さ4.6m	ロープサイズ	ロープ径φ14.2mm×46m
全長	50m	使用荷重	1000kg
重量(kg)	13.15	材質	チェーン: ステンレス(SUS316) ロープ: ポリエステル

代替品

	品番 EA915RA-2 コメント 66m
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.