

品番 : EA915RA-2

品名 : 66m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 98,100円(税抜) / 107,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 98,100円(税抜) / 107,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 05:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2458ページ | | |




耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット

仕様

| | | | |
|---------|-----------------|--------|------------------------------------|
| チェーンサイズ | 線径φ7.9mm×長さ6.0m | 材質 | チェーン: ステンレス(SUS316) ロープ: ポリエステル |
| ロープサイズ | ロープ径φ14.2mm×60m | 重量(kg) | 17.5 |
| 使用荷重 | 1000kg | 全長 | 66m |

代替品

| | |
|--|--------------------------|
|  | 品番 EA915RA-1 コメント 50m |
|--|--------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.