品番: EA915RA-4

品名:83m/9.5x15.8mm アンカーロープ(チェーン付)



| 販売価格       | <b>141,000円</b> (税抜)/ 155,100円(税込)  |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 141,000円(税抜)/155,100円(税込)           |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 21:52現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 2520ページ                             |      |   |  |  |











耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット

## 仕様

| チェーンサイズ | 線径 φ 9.5mm×長さ7.6m | 材質   | チェーン:ステンレス (SUS316)<br>ロープ:ポリエステル |
|---------|-------------------|------|-----------------------------------|
| ロープサイズ  | ロープ径 φ 15.8mm×76m | 使用荷重 | 1700kg                            |
| 重量(kg)  | 30                | 全長   | 83m                               |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.