

品番：EA916HH-46

品名：123mm ニッパー型爪切り



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,710円(税抜) / 4,081円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,710円(税抜) / 4,081円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/11 15:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2129ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                               |        |        |
|------|-------------------------------|--------|--------|
| メーカー | グリーンベル                        | 型番     | G-1026 |
| 刃形状  | 凹刃(食切型)                       | 全長(mm) | 123    |
| 材質   | 刃: ステンレス刃物鋼<br>ハンドル: エラストマー樹脂 | 刃幅     | 15mm   |
| 重量   | 92g                           |        |        |

軽い力で一気に切れます。

細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。

切った爪がこぼれにくく、刃の先、付け根を使い分けて端が巻いて硬くなってしまった爪でも何度でも角度を調節して切ることができます。

熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。

爽快な切れ味を実感!ニッパータイプのみぎり

日本製

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.