



品番 : EA916X-13A

品名 : 15W メガホン(サイレン音付)



販売価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1954ページ		



## 仕様

メーカー	ユニペックス(UNI-PEX)	型番	TR-315S
出力	定格:15W 最大:20W	通達距離(JEITA)	音声:約315m ホイッスル:約500m
電池持続時間(JEITA)	音声:約18時間 ホイッスル:約40分	電源	単2電池×6本(別売) (EA758YA-2B)
総合周波数特性	700Hz～5kHz (偏差26dB以内)	サイズ	口径: φ 208 全長:320mm (グリップ含まず)
規格	IP54	本体材質	ASA樹脂
重量	約1.1kg(電池別)		

電子サイレン内蔵の、小形・軽量の防滴メガホン

視界がクリア、雨でも使える最大20Wのスタイリッシュなデザイン

トースイッチ・サイレン操作はワンハンド・ワンタッチ。使いやすく機能性に優れています。

クリアーホーンと本体は、軽くて丈夫な高耐候性ASA樹脂製

パワーアップしたクリアな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。

抗菌仕様

RoHS10対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.