


品番：EA916X-42A

品名：30W メガホン(シオルタ[®]-型)



販売価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
カタログ価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	TWB-300N
電源	単1電池×8本(別売)、または DC10~16V(12Vバッテリー)	最大出力	45W
定格出力	30W	総合周波数特性	500Hz~5kHz(偏差26dB以内)
通達距離	音声:約800m、ホイッスル:約1000m	電池持続時間	音声:約22時間、ホイッスル:約120分
材質	ASA樹脂	サイズ	218×350×371(H)mm
重量	約4.1kg(乾電池除く)	付属品	ハンドマイク、肩掛けベルト
防水性能	本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4		

大出力メガホンで、高度の防滴構造を実現

デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現

ワイヤレスマイクで使用する際は、ワイヤレスチューナーユニット(EA763CF-29 もしくはEA763CF-46)を必ず併用して下さい。

代替品

	品番	EA916X-42B
	コメント	価格変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.