品番: EA916X-42B

品名:30W メガホン(ショルダ-型)



販売価格	66,000円(税抜)/72,600円(税込)				
カタログ価格	66,000円(税抜)/72,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 21:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					











## 仕様

メーカー	ユニペックス (UNI-PEX)	型番	TWB-300N
出力	定格:30W 最大:45W	電源	単1電池×8本(別売) またはDC10~16V(12Vバッテリー)
通達距離	音声:約800m ホイッスル:約1000m (JEITA)	電池持続時間	音声:約22時間 ホイッスル:約120分 (JEITA)
総合周波数特性	500Hz~5kHz (偏差26dB以内)	外部入力	1系統(マイク入力・AUX入力の感度切換付)
サイズ	218×350×371(H)mm	材質	ASA樹脂
防水性能	本体:IPX5 ハンドマイク:IPX4	重量	約4.0kg(乾電池除く)
付属品	ハンドマイク、肩掛けベルト		

防水性能IPX5(本体)で突然の激しい雨でも安心の、大出力メガホン

ホイッスル付、チューナー別売

デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現

幅と長さが短く重量バランスも優れており、女性にも持ち運びしやすいデザインです。

収納・運搬時は、付属の有線マイクを本体内に収納可能

ボディーは耐候性に優れるASA樹脂を採用

外部入力端子を活用すれば最大4本(有線×2&ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能。

ワイヤレスマイクで使用する際は、ワイヤレスチューナーユニット(EA763CF-29またはEA763CF-46)を必ず併用して下さい。

RoHS10対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.