品番: EA916X-43A

品名:30Wメガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型)



| 販売価格 | 77,500円 (税抜)/85,250円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 77,500円(税抜)/85,250円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 20:08現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1996ページ | | | | |







仕様

| メーカー | ユニペックス (UNI-PEX) | 型番 | TWB-300 |
|---------|--|--------|--------------------------------------|
| 出力 | 定格:30W 最大:45W | 電源 | 単1電池×8本(別売) または12Vバッテリー |
| 通達距離 | 音声:約800m ホイッスル:約1000m (JEITA) | 電池持続時間 | 音声: 約22時間 ホイッスル: 約120分 (JEITA) |
| 総合周波数特性 | 500Hz~5kHz (偏差26dB以内) | 受信方式 | PLL制御スーパーヘテロダイン受信 |
| 受信周波数 | 322.025~322.150MHz 322.250~322.400MHz (25kHz間隔 13波中1波選択) | 受信感度 | 20dB μV |
| 外部入力 | 1系統(マイク入力・AUX入力の感度切換付) | サイズ | 218×350×371(H)mm |
| 材質 | ASA樹脂 | 防水性能 | 本体:IPX5 ハンドマイク:IPX4 |
| 重量 | 約4.1kg(乾電池除く) | 付属品 | ハンドマイク、肩掛けベルト |

防水性能IPX5(本体)で突然の激しい雨でも安心の、大出力メガホン

ホイッスル付、ワイヤレスチューナー内蔵

デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現

幅と長さが短く重量バランスも優れており、女性にも持ち運びしやすいデザインです。 収納・運搬時は、付属の有線マイクを本体内に収納可能

ボディーは耐候性に優れるASA樹脂を採用

外部入力端子を活用すれば最大4本(有線×2&ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.