

品番：EA916X-5

品名：3W メガホン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,600円(税抜) / 12,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,600円(税抜) / 12,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/27 16:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1955ページ | | |



カタログ訂正

●通達距離…(誤)約120m→(正)約125m(No.56、No.57 9048)

仕様

| | | | |
|---------|---------------------------|------|----------------------------|
| メーカー | TOA | 型番 | ER-1103 |
| 出力 | 定格:3W 最大:4W | 電源 | 単3電池×4本 (別売、EA758YA-3A) |
| 電池持続時間 | 音声:約10時間(JEITA) | 通達距離 | 音声:約125m(JEITA) |
| 再生周波数範囲 | 500Hz~6kHz (SPL -20dB) | 磁器回路 | ネオジウムマグネット、内磁型 |
| ダイアフラム | ポリイミドフィルム (振動板、ボビン) | 信号音 | 無し |
| 抗菌処理 | 送話口、ハンドル部 | 防水性能 | IPX5 |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | サイズ | φ137(W)×210(D)×257.8(H)mm |
| 重量 | 約610g(電池別) | | |

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホン

ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。

※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.