

品番：EA916X-50

品名：3W メガホン(マイク型)



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1954ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	MDS-100
出力	定格:3W 最大:6W	使用電源	単3形乾電池×4本(別売)または 単3形充電式ニッケル水素蓄電池×4 本(別売)
総合周波数特性	400Hz~10KHz	到達距離	ECOモードON:約20m ECOモードOFF:約31.5m (アルカリ乾電池使用時)
電池持続時間	ECOモードON:約20時間 ECOモードOFF:約10時間 (アルカリ乾電池使用時)	使用スピーカー	φ4cmコーン型×2
サイズ	φ50×280mm グリップホルダー取付け時の高さ 175mm	防滴性能	IPX3(防雨型)
重量	本体:330g (乾電池除く) クリップホルダー:約130g	付属品	グリップホルダー、ストラップ

シーンに合わせて3WAY(マイク形、メガホン形、ハンズフリー形)の使い方ができます。

底面と前面2つのスピーカーで、角度に左右されず前方の広い範囲へ効果的に拡声します。

聞き取りやすいクリアな音質特性

緊急時に安心な乾電池式。繰り返し使えるニッケル水素電池にも対応。

適度な出力で電池の消費を抑える、室内用ECOモード搭載

屋外でも安心な防雨形(IPX3)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.