

品番：EA917AL-56

品名：634x416x413mm/40L クーラーボックス(グレー)



販売価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜) / 45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/07 02:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2454ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	VITC-40
容量	40L	重量	8.6kg
外寸(W×D×H)mm	634×416×413	内寸(W×D×H)mm	473×269×315
材質	本体・フタ: ポリプロピレン 真空断熱パネル: グラスウール+アルミシート 充填剤: 発泡ウレタン	耐荷重	100kg
カラー	グレー	収納の目安	2Lペットボトルなら14本 500mlペットボトルなら45本 350ml缶なら56本

約55時間の長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。

真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。

冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを6面全てに採用しています。
外気の影響を受けにくく、中の冷気も外に漏れにくい構造に。

大容量なのにコンパクトで、2Lペットボトルを立てて収納できます。

フラットな天板で、縦に重ねてもずれにくい水が抜けてく溝付き。

表面は傷が付きにくいシボ加工。
サイドテーブルやチェアとしても活用できます。

底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
車載時や重ねたときでも滑りにくいです。

蓋の内側に保冷剤が挟めるネット付。保冷時間が長持ち。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.