

品番：EA919SC-2A

品名：タンク付エアープンプ



販売価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
カタログ価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/07/06 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2528ページ		



### 仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	P-10
サイズ	最小:約235×89×73(H)mm 最大:約280×89×225(H)mm	ホース長	600mm
重量	850g	最高圧力	700kPa(4kgf/cm <sup>2</sup> )
材質	本体:スチール	付属品	バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル

#### 圧力計付

軽く踏むだけでラクに空気が入ります。

滑りにくく踏みやすいラバーペダル

自転車は英・米式に対応

オートバイに対応(ノズル不要)

※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。

4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

