

品番：EA919SH-21

品名：AC100V 電動エアーポンプ



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	BDCINF18B
仕様	本体のみ	吐出量	高圧モード:14L/分 高容量モード:400L/分
連続使用時間	約2分	電源	AC100Vコンセント DC18Vリチウムイオンバッテリー DC12Vシガーソケット
本体サイズ	170×260×200(H)mm	重量	2.2kg
モード	高圧モード／高容量モード	空気圧(高圧モード)	0-160 PSI 0-11 BAR 0-1100 KPA
コード長	AC100Vコンセント:450mm DC12Vシガーソケット:3m	ホース長	高圧モード用ホース:650mm 高容量モード用ホース:420mm
付属品	英式アダプター、仏式アダプター、ボール用アダプター、高圧モード用プラスチックアダプター、高容量モード用ホース		

3種類の電源、高圧+高容量モードに対応、車のタイヤからエアマットまであらゆる空気入れを快適スピーディーに。

電源は100Vコンセント、車のシガーソケット(DC12V)、18Vリチウムイオン充電電池の3種類の電源から選択が可能。

別売の18Vバッテリーを使うことで、充電式ポータブルタイプとしても使えます。

モードは高圧モード(タイヤやボールなど)と高容量モード(エアベッドやビニールプールなど)の2種類搭載。

高圧モードは、家庭用最大クラスの160PSI(11BAR)まで対応。

液晶操作部にて希望する空気圧(目安)で自動停止するように設定が可能(高圧モードのみ)。

高容量モードは最大毎分400Lの吐出量で、シングルタイプのアアマットレスを約1分で充填可能。

※バッテリー、充電器は別売です。(AC100V、DC12Vでの利用は可能)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.