

品番：EA919SH-31

品名：DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,800円(税抜) / 22,880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,800円(税抜) / 22,880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 01:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0837ページ2467ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UP18DA(NN) |
| 仕様 | 本体のみ (別売: バッテリー・充電器) | 用途 | タイヤ、ボールの空気入れ レジャー用品の空気入れ・空気抜きに |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(18V) 車載電源(DC12V) | 最高圧力 | 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時) |
| 吐出量 | 高圧モード: 14L/min(200kPa時) 高容量モード: 430L/min (18Vバッテリー満充電時) | 高圧モード | ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど [BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き |
| 高容量モード | 浮き輪、エアヘッドなど | 作業量(目安) | 【高圧モード】 自転車: 約13回(約3分) ロードバイクタイヤ: 約48回(約50秒) サッカーボール: 約110回(約40秒) 【高容量モード】 エアベッド: 約60回 |
| ホース長 | 高圧モード用ホース: 1200mm 高容量モード用ホース: 450mm | コード長 | 車載用DCコード(DC12V): 5m |
| サイズ | (W)328×(D)185×(H)259mm (EA813HF-17B装着時) | 重量 | 2.8kg |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 充電時間 | フル充電:約25分 | 付属品 | 高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース |
| 見やすい大型液晶搭載 | | | |
| <p><様々なアイテムに対応> 最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応</p> | | | |
| <p><車載電源対応> 標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます。 ※24V車載電源では使用できません</p> | | | |
| <p><自動停止機能> 適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります。 ※高圧モードのみ</p> | | | |
| <p><LEDライト搭載> 暗所作業でも可能!</p> | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.