品番: EA919SH-31

品名: DC18V·12V エアーポンプ(充電式/本体)



販売価格	20,800円 (税抜)/ 22,880円(税込)				
カタログ価 格	20,800円(税抜)/22,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 02:07現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0854ページ2528ページ				



















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UP18DA(NN)
仕様	本体のみ (別売:バッテリー・充電器)	用途	タイヤ、ボールの空気入れ レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
電源	リチウムイオンバッテリー(18V) 車載電源(DC12V)	最高圧力	160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モー ド時)
吐出量	高圧モード: 14L/min (200kPa時) 高容量モード: 430L/min (18Vバッテリー満充電時)	高圧モード	・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど [BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き
高容量モード	浮き輪、エアヘッドなど	作業量(目安)	【高圧モード】 自転車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒) 【高容量モード】 エアベッド:約60回
ホース長	高圧モード用ホース:1200mm 高容量モード用ホース:450mm	コード長	車載用DCコード(DC12V):5m
サイズ	(W)328×(D)185×(H)259mm (EA813HF-17B装着時)	重量	2.8kg

充電時間フル充電:約25分付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース

見やすい大型液晶搭載

<様々なアイテムに対応>

最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応

<車載電源対応>

標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます。

※24V車載電源では使用できません

<自動停止機能>

適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります。

※高圧モードのみ

<LEDライト搭載>

暗所作業でも可能!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.