

品番：EA920AF-26CA

品名：100g 潤滑グリース(低温用/シリコングリース)



販売価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/29 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1504ページ		



グリースの用途(ちよう度)は一般に  
NLGI規格で表されます。  
この規格は、下に開示してあります。

NLGI No.	原料の粘度	状態
000	442-475	潤滑油
00	400-430	ペース
0	350-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	260-295	軟膏
3	220-250	やや硬い
4	170-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

## 仕様

メーカー	信越化学工業	型番	G-30M
内容量	100g	使用温度範囲	-60~180℃
ちよう度	240~280		

一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。

灰白色

低温用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.