

品番：EA920AF-26DA

品名：100g 潤滑グリース(低温用/シリコングリース)



販売価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
カタログ価格	3,190円(税抜) / 3,509円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1504ページ		



グリースの稠度(ちょうど)は一般にNLGI稠度で表されます。  
この稠度ごとに分類されています。

NLGI No.	原料の粘度	状態
000	440~475	潤滑油
00	400~430	ペース
0	350~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	260~295	軟膏
3	220~250	やや硬い
4	170~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	+

## 仕様

メーカー	信越化学工業	型番	G-30H
内容量	100g	使用温度範囲	-60~180℃
ちょう度	200~240		
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。			
灰白色			
低温用			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.