

品番：EA920AP-41

品名：500ml 液体コンパウンド(中目/#1000)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0363ページ0596ページ		



仕様

メーカー	日本磨料工業 (PIKAL)	型番	62410
商品名	LC-050	内容量	500ml
仕様	中目	粒度	#1000
用途	深いキズ取り～中間仕上げまで #1000～1200のスクラッチキズに対応	平均粒径	10～15μ
使用方法	1 ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。 2 使用前に容器ごと良く振ってください。 3 作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに十分な量を使用してください。 4 バフの回転は、1500～2500rpmで使用してください。		

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド

中性～弱アルカリ性

#1000～#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。

切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド

代替品



品番 EA920AP-41A
コメント 粒度#400、平均粒径30~40 μ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.