

品番：EA920AP-42

品名：500ml 液体コンパウンド(細目/#2000)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/05 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0363ページ0596ページ		



#### 仕様

メーカー	日本磨料工業 (PIKAL)	型番	62483
商品名	LC-070	内容量	500ml
仕様	細目	粒度	#2000
用途	中間仕上げ用 #1200~1500のスクラッチキズに対応	平均粒径	5~10 $\mu$
使用方法	1 ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。 2 使用前に容器ごと良く振ってください。 3 ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。 (この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。) 4 作業が終わったら、全体を洗車してください。 5 本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。		

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド

弱アルカリ性

#1200～#1500のスクラッチキズに対応。

深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.