

品番：EA920AR-11

品名：-40-+1400° C/120g 耐熱グリース



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,670円(税抜)／2,937円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,670円(税抜)／2,937円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/18 05:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



カタログ訂正 18/03/19 耐熱グリースはなく焼付き防止剤。ボルトの焼付き防止などの使用用途。NLGI0～1(×)→NLGI1(○)(9032 No.49)

仕様

|                               |           |   |           |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| 耐熱範囲                          | -40～1400℃ |   |           |
| 鉱油+リチウム石鹼基                    |           |   |           |
| 高潤滑セラミック                      |           |   |           |
| 金属をほとんど含まない高性能潤滑剤です。ほとんど無害です。 |           |   |           |
| 耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。   |           |   |           |
| 低速スライド用                       |           |   |           |
| NLGI1                         |           |   |           |
| 内容量                           | 120g      | 色 | セラミックホワイト |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.