品番: EA920AR-22

品名:-180~1200°C/450g 焼付き防止剤



販売価格	<b>5,170円</b> (税抜)/ 5,687円(税込)				
カタログ価 格	5,170円(税抜)/5,687円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/21 06:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1560ページ				







耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト

## 仕様

商品名	AS 450	内容量	450g
色	灰	耐圧	230N/m m <sup>2</sup>
稠度	NLGI 1	耐熱温度範囲	−180~1200°C

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト

摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。

他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。

合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)

焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.