

品番：**EA920AR-25**

品名：-40～1400° C/450g 焼付き防止剤



販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/26 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1511ページ		



メタルフリーの耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト

仕様

商品名	ASW 450P	内容量	450g
色	白	耐熱温度範囲	-40～1400°C
耐圧	230N/m ²	稠度	NLGI 1

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト

シリコン、メタルフリー

焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレット腐食、電解反応から保護します

NSF規格品

外観がきれいなので電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。

合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.