品番: EA920AR-31

品名:-180~1200°C/200g 焼付き防止剤



販売価格	5,730円 (税抜)/ 6,303円(税込)					
カタログ価 格	5,730円(税抜)/6,303円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 08:14現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1560ページ					

耐熱、耐圧性能に優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト

 商品和
 Anti-Seize
 容量
 200g

 反
 耐圧
 230N/m㎡

 稠度
 NLGI 1
 耐熱温度範囲
 −180~1200℃

耐圧性能に優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト

焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します

合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)

他の油やグリスと混ぜて使用することはお避けください。

代替品

仕様



品番 EA920AR-34

コメント 使用温度範囲:-40~1400℃

株式会社エスコ