品番: EA920AY-1

品名:1.0L 錆転換剤



販売価格	8,770円(税抜)/ 9,647円(税込)				
カタログ価 格	8,770円(税抜)/9,647円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/21 09:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1558ページ				













工場や農業機械、自動車など錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です

## 仕様

商品名	Rust Converter	内容量	1kg
カラー	乳白色	保管温度	5~15℃
PH値	2.5(酸性)	耐熱温度範囲	-30~80°C
用途	機械や装置、農業機械、自動車などに	注意	涼しく乾燥した換気の良い場所に保管 してください。

錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。

腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。

錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。

耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。

錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。

シリコンフリー

## 代替品

品番 EA920AY-1A

コメント 変更点:液体色、成分配合



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.