

品番：EA920AY-1

品名：1.0L 錆転換剤



販売価格	7,860円(税抜) / 8,646円(税込)		
カタログ価格	7,860円(税抜) / 8,646円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2026/05/15 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1510ページ		



工場や農業機械、自動車など錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です

仕様

商品名	Rust Converter	内容量	1kg
カラー	乳白色	保管温度	5~15℃
PH値	2.5(酸性)	耐熱温度範囲	-30~80℃
用途	機械や装置、農業機械、自動車などに	注意	涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。

錆びた鉄や鋼の表面の錆を中和します。

腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。

錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。

耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。

錆転換剤には重金属や鉛酸は含まれておらず、無臭です。

シリコンフリー

代替品

品番	EA920AY-1A
コメント	変更点:液体色、成分配合



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.